

Garant**APMX 16.0,08 TR, HB7525, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215733 ST900
GTIN	4045197554444
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7$ mm.

grubość płyty: 5,76 mm

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,18 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,18 mm
typ	ST900
pasujące oprawki	AP..1604
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMX 16..08 TR
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM

grubość płyty	5,76 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	340 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	235 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	195 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	190 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	175 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	150 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		