

Garant**Główce skrawające QuickTurn, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250606 25/15
GTIN	
Klasa artykułu	21U

Opis**Zalety:**

Wymiana płytek skrawających bez użycia narzędzi. **Zwolnienie blokady przez naciśnięcie przycisku - wymiana ostrza - naciśnięcie zacisku łapki.** Łatwe i wygodne obniżenie czasów pomocniczych. Stała siła zacisku, duża powtarzalność przy wymianie, bezobsługowe.

Opis techniczny

Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2020K15
długość główki L ₁	46 mm
zacisk	259038 7
wielk. płytki	15 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1506..
płytko podporowa	259031 29
śruba do płytki podporowej	259025 4
długość całkowita L	150 mm
Seria	QuickTurn
rodzaj zastosowania	prawo

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

łapka zaciskowa Typ 6	259038 6
płytki podporowa Typ 29	259031 29
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba do płytki podporowej Typ 4	259025 4
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
łapka zaciskowa Typ 7	259038 7