

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN725, Typ: HART**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212217 HART
GTIN	4045197375285
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

wartość momentu obrotowego dociągania 0,9 Nm.

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax.} = 1,5$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,13 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHX 0702 MOTN

typ: HART

promień naroża: 3,5 mm

Opis techniczny

typ	HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 0702 MOTN
promień naroża	3,5 mm
Materiał ostrza 	CBN

Gatunek	CBN725
posuw f_z na ząb	0,13 mm
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania