

Garant

Głowice kątowe 90°, chwyt Weldon, Ø D / Zeff: 25/2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Bardzo wysoka wydajność skrawania dzięki pracy 2 lub 3 ostrzy przy każdym obrocie.

Zastosowanie:

do frezowania obwodowego i obróbki krawędzi.

wskazówka:

Nie używać do rampingu i wcinania obiegowego!

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,2**, z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 2

Liczba płytek skrawających: 6

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$: 28 mm

Długość wysięgu L_1 : 52 mm

długość całkowita L_{ges} : 110 mm

Ø chwytu D_s h6: 25 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 1003
długość całkowita L_{ges}	110 mm
Ø chwytu D_s h6	25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	28 mm
śruby mocujące	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Długość wysięgu L_1	52 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
\varnothing ostrzy D_c	25 mm
Liczba płytek skrawających	6
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219814
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2