

**Garant****CC.T 09T304, Gatunek: HB7020**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260058 HB7020
GTIN	4045197699404
Klasa artykułu	21G

## Opis

CC.T 09T304 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$ .	3,25 mm

Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,05 - 2,5 mm/obr,
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia