



Line Light, lampy warsztatowe IP67, Typ: 1200

Dane zamówienia

Numer katalogowy	081340 1200
GTIN	5708997000571
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Lampa warsztatowa Line Light jest wykonana z wytłaczanego profilu akrylowego, z **wbudowaną soczewką** (kąt promieniowania 75°), dzięki czemu jest szczególnie **solidna i odporna na uderzenia**. Lampę można obracać w uchwycie i ustawiać w sposób zapobiegający olśnieniu. Jest zaprojektowana do zastosowania w **surowych warunkach pracy** i dostarcza silnej, skupionej wiązki światła w każdym pomieszczeniu.

z wejściem 24 V DC, do bezpośredniego podłączenia do maszyny albo za pośrednictwem transformatora nr 081342 do napięcia sieciowego 230 V.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

do zastosowania na **stanowiskach pracy albo w pojeździe**.

w dostawie::

Lampa warsztatowa, 2 uchwyty zaciskowe i złączki, końcówki, przepust przewodu / napinacz, 2 mufki łączące.

stopień ochrony IP: IP 67

wydajność świetlna: 13 W

Strumień światła: 900 lm

liczba diod LED: 156

długość całkowita: 1200 mm

Ø główki: 25 mm

Opis techniczny

liczba diod LED	156
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Strumień światła	900 lm

stopień ochrony IP	IP 67
Wymienne źródło światła	nie
wydajność świetlna	13 W
napięcie znamionowe	230 V
kąt wiązki światła	75 stopni
strefa wg ATEX	brak
długość całkowita	1200 mm
Ø główki	25 mm
Rodzaj produktu	Wodoszczelna lampa stanowiska pracy

Akcesoria

Transformator 24 V / 25 W	081342
Przewód do lampy Line Light, 8 m	081343
Magnes	081344
Przyssawka	081345