

Garant

Płytki skrawająca frezowa RDHT 12T3, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7810, z powłoką diamentową, dodatnia



Dane zamówienia

Numer katalogowy	212262 ALU
GTIN	4069515015172
Klasa artykułu	21B

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D / a_{pmaks.} = 2,5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
typ	ALU
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHT 12T3
Gatunek	HB7810
posuw f_z na ząb	0,22 mm
liczba wymian/ostrzy	1

Karta danych

powłoka	z powłoką diamentową
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	400 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	400 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		