

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/15 mm kod ISO uchwytu: PDJNR/L 2020K15
pasująca wymienna płytka skrawająca: DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
długość główki L₁: 35 mm
długość całkowita L: 125 mm
płytko podporowa: 259031 28

Opis techniczny

płytko podporowa	259031 28
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 2020K15
Miejsce połączenia / podziału	20x20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1506..
długość główki L ₁	35 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Dźwigienka	259015 8
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śrubado dźwigni	259018 7
zestaw kołków sprężystych	259047 2
wielk. płytki	15 mm
Wielkość chwytu	20 mm

długość całkowita L	125 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa	259270
Dźwigienka	259020
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
Wkręt do dźwigienki	259120
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytki podporowa Typ 28	259031 28
Dźwigienka Typ 8	259015 8
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Wkręt do dźwigienki Typ 7	259018 7