

**Płytki skrawająca do toczenia TNMG 160404, do obróbki wykańczającej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251472 PR115S
GTIN	4960664035755
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
posuw f	0,04 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	S
Gatunek	PR115S
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	MQ
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia