

**Płytki skrawające do toczenia SNMG 120404, do obróbki wykańczającej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251162 PR115S
GTIN	4960664035618
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Gatunek	PR115S
Zastosowanie główne	S
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
posuw f	0,04 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	MQ
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
Materiał ostrza	HM

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia