

Garant
Głowice kątowe 90°, chwyt Weldon, Ø D / Zeff: 32/2 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Bardzo wysoka wydajność skrawania dzięki pracy 2 lub 3 ostrzy przy każdym obrocie.

Zastosowanie:

do frezowania obwodowego i obróbki krawędzi.

wskazówka:

Nie używać do rampingu i wcinania obiegowego!

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **1,2**, z grotem nr **674252**, wielk. **8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 2

Liczba płytek skrawających: 8

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$: 38 mm

Długość wysięgu L_1 : 54 mm

długość całkowita L_{ges} : 114 mm

Ø chwytu D_s h6: 32 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	54 mm
Ø ostrzy D_c	32 mm
śruby mocujące	219814 (8IP; 1,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	114 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2

pasująca wymienna płytką skrawająca	AP.. 1003
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	38 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
Liczba płytek skrawających	8
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie odsadzeń
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219814
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2