

Garant**Płytki skrawająca do toczenia DNMG 110408, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250754 HB7035-2
GTIN	4069515017022
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
Gatunek	HB7035-2
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 m/min

Karta danych

Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia