

Garant**Płytki skrawająca do toczenia DNMG 150608, do obróbki zgrubnej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250862 HB7010-2
GTIN	4069515017220
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	SG
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 415 m/min

Karta danych

Gatunek	HB7010-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia