

Garant**Płytki skrawająca do toczenia DNMG 150604, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250760 HB7020-2
GTIN	4069515017060
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 370 m/min
Gatunek	HB7020-2
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia