

Garant**Płytki skrawające do toczenia KNUX 160405R, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251030 HB7020-2
GTIN	4069515017343
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 370 m/min
Łamacz wiórów	SM
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
Gatunek	HB7020-2
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

