

Garant**Płytki skrawająca do toczenia DC.T 070204, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260452 HB7010-2
GTIN	4069515020503
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Gatunek	HB7010-2
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,

Karta danych

Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia