

**CC.T 060202, Gatunek: CA510**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260091 CA510 |
| GTIN | 4960664696420 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis

CC.T 060202 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|---------------------|
| Zastosowanie główne | P |
| promień naroża | 0,2 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ | 2 mm |
| Warunki skrawania | ciągłe |
| Łamacz wiórów | HQ |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 140 - 450 m/min |
| posuw f | 0,05 - 0,25 mm/obr, |

| | |
|---|--|
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,15 mm |
| Gatunek | CA510 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 060202 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| tolerancja | M |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |