

**Garant****Płytki skrawająca do toczenia CNMG 120412, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 250160 HB7010-2 |
| GTIN             | 4069515015967   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

**Opis techniczny**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Warunki skrawania                            | ciągły            |
| Materiał ostrza                              | HM                |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej         | CNMG 120412       |
| Łamacz wiórów                                | SM                |
| liczba wymian/ostrzy                         | 4                 |
| promień naroża                               | 1,2 mm            |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 140 - 440 m/min   |
| tolerancja                                   | M                 |
| Gatunek                                      | HB7010-2          |
| posuw $f$                                    | 0,2 - 0,5 mm/obr, |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,3 - 4 mm        |

## Karta danych

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne                                |
| Zastosowanie główne                                 | P                                      |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |