

**CCMT 09T308, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260098 CA510
GTIN	4960664696482
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 09T308 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Łamacz wiórów	HQ
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia