


Garant**Płytki skrawająca do toczenia WNMG 080404, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252068 HB7010-2
GTIN	4069515018807
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 440 m/min
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7010-2
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Karta danych

Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia