

Garant**Płytki skrawająca do toczenia CNMG 160612, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250170 HB7035-2
GTIN	4069515016148
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
tolerancja	M
Gatunek	HB7035-2
Łamacz wiórów	SM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia