

Garant**Płytki skrawająca do toczenia CNMG 120412, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250160 HB7020-2
GTIN	4069515015981
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Gatunek	HB7020-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm

Karta danych

promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 370 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia