

Garant**Płytki skrawająca frezowa XDLW 120408 SR, do frezów HPC FeedKing, HB4025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212971 ST1400
GTIN	4069515023290
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 120408 SR
Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	2,6 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB4025
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,8 mm
posuw f_z na ząb	1 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		