




Klinowe elementy mocujące, wersja wąska rowkowany, Gwint M × długość L: M8X25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370027 M8X25
GTIN	4059245032778
Klasa artykułu	37K

Opis

Zastosowanie:

- Powierzchnie klinowe wytwarzają duże siły mocowania.
- Klinowe elementy mocujące można stosować w otworach gwintowanych lub rowkach teowych.
- Podczas wkręcania śruby mocującej segmenty mocujące zostają dociśnięte do obrabianych przedmiotów.
- Otwór podłużny w podwójnym klinie umożliwia przesunięcie i kompensację tolerancji.
Droga przesuwu: M8 = ± 0,5 mm; M10 oraz M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Klinowe elementy mocujące nadają się do wielu operacji mocowania.

Materiał:

Klin podwójny i segmenty mocujące – stal ulepszona cieplnie, hartowana, czarna.

Opis techniczny

długość L	25 mm
gwint	M8
Wysokość E	2 mm

Karta danych

szerokość B	24 mm
Wysokość C	15 mm
A maks.	33,5 mm
A min.	30,5 mm
maksymalna siła zaciskająca	15 kN
Rodzaj produktu	Imadło dociskające