

**DNMG 150604, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150604 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 180 - 590 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 590 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PQ
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia