

**CC.T 060204, Gatunek: CA510**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260092 CA510
GTIN	4960664696437
Klasa artykułu	25E

## Opis

CC.T 060204 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 140 - 450 m/min

## Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P

Łamacz wiórów	HQ
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia