

**Garant****CC.T 09T304, Gatunek: CU7010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CC.T 09T304 CU7010 Gatunek: CU7010

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 210 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 210 m/min
Łamacz wiórów	SS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	80 - 140 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie dodatkowe	M
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	P

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	CU7010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	Cermetal
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia