

**DNMG 150604, Gatunek: SW05****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250696 SW05
GTIN	4960664629701
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150604 SW05 Gatunek: SW05

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1 mm

posuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 140 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1 mm
Zastosowanie główne	Ti
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	MQ

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	SW05
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia