

Garant**CC.T 09T302, Gatunek: HB7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T302 HB7310 Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AM
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
Zastosowanie główne	N

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 09T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia