

Garant**MicroClamp walcowe, L = 160, Typ: 0,2-3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Klasa artykułu	31H

Opis**Wykonanie:**

- **prawo- i lewobieżne**
- **bicie $\leq 0,005$ mm**
- **przenoszony moment obrotowy 7 Nm**
- **dopuszczalna prędkość obrotowa 60000 1/min**
- **obsługa z boku**
- **dopuszczalny moment obrotowy dokręcania 2 Nm.**

zakres mocowania 0,2-3,4 mm.**w dostawie::**

Z kluczem do mocowania i z uchwytem poprzecznym.

Strategia skrawania: HSC

tolerancje chwytu: h6

Ø chwytu d: 16 mm

zakres mocowania Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Ø zewn. D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

klucz zamienny: 627425 2

Opis techniczny

klucz zamienny	627425 2
Ø chwytu d	16 mm
zakres mocowania Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø zewn. D	19 mm

tolerancje chwytu	h6
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 18000 min ⁻¹
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Mikro uchwyty wiertarskie