


**CCMT 09T308, Gatunek: SW05**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260098 SW05
GTIN	4960664629497
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CCMT 09T308 SW05 Gatunek: rozmiar 05

Łamacz wiórów: MQ

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 100 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	MQ
Zastosowanie główne	Ti
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 100 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,25 mm

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
Gatunek	rozmiar 05
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia