

**DNMG 150604, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250796 CA510
GTIN	4960664698288
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150604 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	PS
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$.	3,75 mm

głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia