



Korpusy wiertel KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi ABS 50, 3×D, Ø D: 24 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236635 24
GTIN	4047109099609
Klasa artykułu	24P

Opis

Wykonanie:

- specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
- konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły $\pm 0,1$ mm)
- chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
- wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
- do zastosowania stojącego i obrotowego.
- możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła, w zależności od \varnothing do 1,5 mm, np. z mimośrodowym urządzeniem nastawczym (nr 239010 – 239030).

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr236740-237080.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

- **Uwaga! Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów! Podjąć środki ostrożności.**
- Na zamówienie – lewotnący; – 2×D, – inne \varnothing ; – wersje specjalne – tłumiki drgań skrętnych do ABS umożliwiające obróbkę bez wibracji, przy maksymalnej trwałości i minimalnym poziomie hałasu.
- Pasujące uchwyty ABS® patrz grupa nr kat. 239000 – 239102, dalsze uchwyty patrz część 3 katalogu – Mocowanie.

Długość wysięgu L_1 : 107 mm

$\varnothing D_s$ chwytu ABS®: 50 mm

maks. osiągalna \varnothing przez wysterowanie: 25 mm
 Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 040304 18-...
 śruby mocujące: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

Opis techniczny

śruby mocujące	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 040304 18-...
$\varnothing D_s$ chwytu ABS®	50 mm
Liczba ostrzy Z	1
maks. osiągalna \varnothing przez wysterowanie	25 mm
Długość użyteczna L_1	72 mm
Długość wysięgu L_1	107 mm
Seria	KUB Trigon®
Gatunek	BK7935
\varnothing nomin. D	24
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,5 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3xD
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 6IP2	239652 6IP2
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,0 Nm	211750 1,0