



Wytaczaki spiczaste, zbliżone do DIN 4954, HSS E, Ø chwytu: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	296400 10
GTIN	4069515024686
Klasa artykułu	22E

Opis

Wykonanie:

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

Opis techniczny

Ø chwytu	10 mm
do otworów o Ø powyżej	20 mm
długość całkowita	160 mm
Materiał ostrza	HSS E
Rodzaj produktu	Nóż tokarski