

**Samoniwelujący laser krzyżowy GLL, Typ: GLL20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	468490 GLL20
GTIN	4053423303315
Klasa artykułu	46T

Opis**Wykonanie:**

Zielone linie krzyżowe zapewniają optymalną widoczność również przy złym oświetleniu. Dzięki wzmocnionej gumą obudowie i klasie ochrony IP65 lasery nadają się do trudnych warunków na placu budowy i zapewniają trwałość. Wygodne, szybkie i niezawodne mocowanie dzięki uniwersalnemu uchwytowi LB 10 professional z bardzo silnymi magnesami. Podwójne zasilanie umożliwia bezproblemowe przełączanie między akumulatorami litowo-jonowymi i bateriami alkalicznymi, eliminując przestoje.

Jedna linia pozioma i 2 pionowe 360° pozwalają na wiele nowych zastosowań do jednoczesnego znakowania, ustawiania i poziomowania we wnętrzach. Duży zasięg działania do 120 m przy użyciu odbiornika LR 7 Professional (wyposażenie dodatkowe).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

4 × bateria nr 081561 wielk. LR6, uchwyt uniwersalny LB 10, laserowa tablica celownicza, torba.

Opis techniczny

gwint do statywu	1/4 cal
------------------	---------

Karta danych

zakres niwelowania	±4 stopni
zasięg	20 m
masa	560 g
Kolor lasera	zielone
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Seria	GLL
klasa lasera	2
długość	129 mm
granica błędu	±0,3 mm/m
Liczba dołączonych baterii	4
stopień ochrony IP	IP 65
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
szerokość	68 mm
wysokość	116 mm
Rodzaj produktu	Laser krzyżowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/468490-GLL20>