

**Płytki skrawająca frezowa X.LW...SR-D, do frezów do szybkich posuwów, KCMP30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221921 09
GTIN	
Klasa artykułu	28E

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW090408-SR-D
Promień programowany przy $a_{p \max}$	2,01 mm
promień naroża	0,8 mm
wielkość płytek skrawających	09
Gatunek	KCMP30
Materiał ostrza	HM

Karta danych

posuw f_z na ząb	0,2 - 3 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	340 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	155 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przylącze	nadaje się		