

**CC.T 09T302, Gatunek: CB7010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T302 CB7010 Gatunek: CB7010

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 240 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,15 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$.	3,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 240 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M

promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	70 - 180 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	CB7010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	Cermetal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia