



Klucz dynamometryczny bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 200Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	656220 200
GTIN	4013288219787
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Bardzo solidny, jednoramienny klucz dynamometryczny (czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cala) z ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym i przełączaną grzechotką z 45 zębami. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali oraz dobra czytelność na skali głównej i precyzyjnej zapewniają łatwą regulację i zabezpieczenie wartości zadanej. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne wyzwolenie po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Do dokręcania w prawą stronę. **Jednostka miary: Nm, lbfft.**

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał, i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Od wskazanej wartości **tylko przy dokręcaniu w prawo: $\pm 3\%$.**

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

- L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
- l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
- L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
- L_4 = wymiar końcówki wymiennej
- L = długość całkowita narzędzia
- T_1 = moment dokręcania do ustawienia
- T_2 = zalecany moment obrotowy

Opis techniczny

Karta danych

Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Norma	DIN EN ISO 6789
metoda pomiarowa	Moment obrotowy
Regulacja załączenia	przestawny
sygnalizacja rozłączenia	akustyczny
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
długość całkowita L	487 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [I ₃]	435 mm
masa	1264 g
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [I ₁]	409,5 mm
maksymalny moment obrotowy	200 Nm
Feedback	sygnał akustyczny
zakres momentu obrotowego	40 - 200 Nm
Kalibracja	O1
Technika pomiarowa	mechaniczny
Kształt przyłącza	do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±3 %
podziałka skali, 1 kreska =	1 Nm
uchwyt do wymiennych końcówek	14×18 mm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
wskaźnik	analogowy
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
przełączalny odczyt	Nm
przełączalny odczyt	lbfft
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [I ₂]	25,5 mm
narzędzie wymienne	Narzędzie nasadzane
funkcja łamania	nie

Karta danych

funkcja Slipper	nie
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany	nie
wskazówka bierna	nie
Rodzaj produktu	Klucz dynamometryczny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/656220-200>