



Klucz dynamometryczny bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 300Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	656220 300
GTIN	4013288193810
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Bardzo solidny, jednoramienny klucz dynamometryczny (czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cala) z ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym i przełączaną grzechotką z 45 zębami. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali oraz dobra czytelność na skali głównej i precyzyjnej zapewniają łatwą regulację i zabezpieczenie wartości zadanej. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne wyzwolenie po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Do dokręcania w prawą stronę. **Jednostka miary: Nm, lbfft.**

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał, i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Od wskazanej wartości **tylko przy dokręcaniu w prawo: $\pm 3\%$.**

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

- L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
- l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
- L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
- L_4 = wymiar końcówki wymiennej
- L = długość całkowita narzędzia
- T_1 = moment dokręcania do ustawienia
- T_2 = zalecany moment obrotowy

Opis techniczny

Karta danych

Kształt przyłącza	do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [I ₂]	25,5 mm
przełączalny odczyt	Nm
przełączalny odczyt	lbfft
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
Kalibracja	O1
zakres momentu obrotowego	60 - 300 Nm
podziałka skali, 1 kreska =	1 Nm
narzędzie wymienne	Narzędzie nasadzane
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
metoda pomiarowa	Moment obrotowy
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	sygnał akustyczny
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [I ₃]	525 mm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
sygnalizacja rozłączenia	akustyczny
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechaniczny
masa	1439 g
Regulacja załączenia	przestawny
długość całkowita L	578 mm
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [I ₁]	499,5 mm
maksymalny moment obrotowy	300 Nm
wskaźnik	analogowy
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±3 %
uchwyt do wymiennych końcówek	14×18 mm
funkcja łamania	nie

Karta danych

funkcja Slipper	nie
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany	nie
wskazówka bierna	nie
Rodzaj produktu	Klucz dynamometryczny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/656220-300>