

Garant**DN.G 150604, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250760 HB7020
GTIN	4045197699541
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 150604 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia