

**DNMG 150604, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250796 CA6525
GTIN	4960664471737
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150604 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania a_p : 0,7 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	MS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,7 - 4 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	CA6525

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia