

Garant**CC.T 09T304, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260150 HB7020
GTIN	4045197698858
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$.	3,25 mm

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia