

## HEDI

### Zwijacze kabla, 250 V, typ: 15N



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081194 15N
GTIN	4003644016990
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Zwijacz kabla z **przewodnym, automatycznym mechanizmem nawijania i odwijania, z wielokrotną blokadą w obszarze jednego obrotu**; odporna na uderzenia, zamknięta **obudowa z tworzywa sztucznego**. Termiczne **zabezpieczenie przed przeciążeniem**, gruby kabel neoprenowy H07RN-F ze złączką przyłączeniową. łatwy montaż na ścianie lub stropie, **kąt obrotu 150°**.

##### Zastosowanie:

Lepsza ergonomia dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz zapewnieniu porządku i zapobieżeniu wypadkom i urazom spowodowanym leżącymi na posadzce kablami.

##### wskazówka:

Zwijacze węża sprężynowe zob. nr 080072, 080074 i 080076.  
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI  
moc znamionowa w stanie rozwiniętym: 2000 (16 A) W  
długość: 325 mm  
szerokość: 185 mm  
wysokość: 275 mm  
klasa przewodu: H07RN-F  
rodzaj przewodu: 3G1,5

#### Opis techniczny

klasa przewodu	H07RN-F
----------------	---------

typ	15N
materiał kabla	neopren
długość przewodu	15 m
szerokość	185 mm
długość	325 mm
rodzaj przewodu	3G1,5
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	2000 (16 A) W
wysokość	275 mm
materiał obudowy	z tworzywa sztucznego
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
Atrybut nazwy produktu	250 V
Napięcie w sieci	250 V