


Garant**Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	203057 3
GTIN	4069515028424
Klasa artykułu	11Z

Opis**Wykonanie:**

Do **obróbki zgrubnej i wykańczającej**. Do stosowania w niestabilnych procesach obróbki i do obróbki złożonych elementów.

W pełnym materiale do 1,5×D spokojna praca **przy bardzo dużych prędkościach posuwu**.

Zalety:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

wskazówka:

Produkt następczy dla nr. 203041.

Opis techniczny

Kąt linii śrubowej	38 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,06 mm
długość całkowita L	57 mm
długość ostrzy L _c	8 mm
chwyt	DIN 6535 HB
posuw f _z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm ²	0,02 mm
posuw f _z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,025 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Liczba zębów Z	4
Ø chwytu D _s	6 mm

Karta danych

Tolerancja Ø nominalnej	e8
Ø ostrzy D_c	3 mm
Seria	Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
Norma	DIN 6527
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	120 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Karta danych

minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo
suchy	nadaje się
przyłączy	nadaje się