

**Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308613 40
GTIN	4069515028769
Klasa artykułu	32Z

Opis**Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

- **do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),**
- **w centrach obróbczych (obrabiaarki z automatyczną wymianą narzędzi)**
- **w obrabiarkach numerycznych (obrabiaarki bez automatycznej wymiany narzędzi).**

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

ISO 7388-3 odpowiada dawnej normie DIN 69872.

Opis techniczny

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Ø kołnierza D	23 mm
Ø główki D ₁	19 mm

Karta danych

kąt A	15 stopni
gwint M	M16
do stożka niesamohamownego	40
Długość całkowita L	54 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	ISO 7388-3
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające