

**Korpusy wiertel KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi ABS 50, 3×D, Ø D: 26,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236635 26,5
GTIN	4047109099647
Klasa artykułu	24P

Opis**Wykonanie:**

- specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
- konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły $\pm 0,1$ mm)
- chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
- wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
- do zastosowania stojącego i obrotowego.
- możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła, w zależności od \varnothing do 1,5 mm, np. z mimośrodowym urządzeniem nastawczym (nr 239010 – 239030).

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr236740-237080.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

- **Uwaga! Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów! Podjąć środki ostrożności.**
- Na zamówienie – lewotnący; – 2×D, – inne \varnothing ; – wersje specjalne – tłumiki drgań skrętnych do ABS umożliwiające obróbkę bez wibracji, przy maksymalnej trwałości i minimalnym poziomie hałasu.
- Pasujące uchwyty ABS® patrz grupa nr kat. 239000 – 239102, dalsze uchwyty patrz część 3 katalogu – Mocowanie.

Długość wysięgu L_1 : 116 mm

$\varnothing D_s$ chwytu ABS®: 50 mm

maks. osiągalna \varnothing przez wysterowanie: 28,5 mm
 Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 05T304 24-...
 śruby mocujące: 239652 8IP2 (1,3 Nm)

Opis techniczny

maks. osiągalna \varnothing przez wysterowanie	28,5 mm
Długość użyteczna L ₁	81 mm
śruby mocujące	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 05T304 24-...
Liczba ostrzy Z	1
\varnothing D _s chwytu ABS®	50 mm
Długość wysięgu L ₁	116 mm
Seria	KUB Trigon®
Gatunek	BK7935
\varnothing nomin. D	26,5
Maks. limit przestawiania V _{maks.}	1 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP2	239652 8IP2
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
