



Szczypce montażowe do rozprężnych pierścieni osadczych, długość całkowita: 220mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 719955 220 |
| GTIN | 4003773231202 |
| Klasa artykułu | 73F |

Opis

Wykonanie:

Specjalnie uformowane końcówki do montażu pierścieni osadczych bez otworów. Ze sprężyną rozwierającą. ze sprężyną rozwierającą.

szczypce czernione, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym. Szczęki odgięte o 30°.

Zastosowanie:

Do rozprężnych pierścieni osadczych bez powierzchni chwytowej.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Rozprężne pierścienie osadcze bez powierzchni chwytowej. |
| długość całkowita | 220 mm |
| do wałków o \varnothing | od 12 mm |
| minimalna wielkość szczeliny | 2,2 mm |
| kształt szczęk | odgięte o 30° |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. |
| materiał | stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | czernione |
| przegub ze sprężyną rozwierną | tak |
| Końcówki wymienne | nie |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |