

**Głowice wiertła KOMET KUB Centron®, Ø D: 58 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236650 58
GTIN	4047109081710
Klasa artykułu	24L

**Opis****Wykonanie:**

- powtarzalność obróbki do 8 (9)×D
- centrowanie za pomocą kła centrującego i wkładek prowadzących
- sztywne złącze między elementem podstawowym a głowicą wiertła
- Ø wkładek prowadzących dostosowana do płytki skrawającej o promieniach narożnych 0,4 mm. W przypadku otworów przelotowych można dostosować Ø wkładek prowadzących za pomocą podkładek foliowych.

**Zastosowanie:**

- do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach
- ostrze centrujące nr 236655-236657
- płytki skrawające nr 236740-237080.

**Pasuje do :**

korpusów nr 236652-236654.

**w dostawie::**

Głowica wiertła z wkładkami prowadzącymi (zamienne wkładki prowadzące nr 236658). Od Ø 65 mm z wkładkami z płytek skrawających (wkładka zewnątrz z płytkami skrawającymi regulowana na średnicy w zakresie +1 mm).

chłodzenie wewnętrzne: tak

do Ø calowej: 2 9/32 cal

wielkość korpusu: 55

śruba korpusu: 239655 20IP2

kły centrujące: 46  
 Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 080404  
 śruby mocujące: 239655 15IP (6,3 Nm)

## Opis techniczny

śruba korpusu	239655 20IP2
wielkość korpusu	55
kły centrujące	46
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 080404
śruby mocujące	239655 15IP (6,3 Nm)
Seria	KUB Centron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	58
do Ø calowej	2 9/32 cal
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 15IP	239655 15IP
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 20IP2	239655 20IP2
Kieł centrujący KOMET KUB Centron® Typ 46	236656 46
Korpus KOMET® Ø D 55 mm	236653 55
Korpus KOMET® Ø D 55 mm	236654 55
Kieł centrujący KOMET KUB Centron® Typ 46	236655 46
	236657 46

Kieł centrujący KOMET KUB Centron®, węglik spiekany Typ 46

Korpus KOMET® Ø D 55 mm

236652 55

Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP

674252 15IP

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50