

**CC.T 120404, Gatunek: CB7010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260158 CB7010
GTIN	4045197668271
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CC.T 120404 CB7010 Gatunek: CB7010

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 240 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
Zastosowanie dodatkowe	M
Zastosowanie główne	P

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 240 m/min
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	70 - 180 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	CB7010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	Cermetal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia