

**VNMG 160404, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251752 CA510
GTIN	4960664700066
Klasa artykułu	25E

Opis

VNMG 160404 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 180 - 590 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	180 - 590 m/min
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,

Łamacz wiórów	PQ
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia